



Digitální vpichový teploměr typ 31.1020

Zprovoznění

- vložte baterie do přístroje

Funkce tlačítek

ON/OFF

- stisknutím tohoto tlačítka přístroj zapnete či vypnete

AUTO –OFF funkce

- přístroj se cca po 15 minut sám vypne, pokud nebude po tuto dobu stisknuto žádné tlačítko

°C/°F

- slouží k přepnutí mezi ukazateli ve °C nebo °F, nastavená jednotka zůstane zachována i po vypnutí přístroje

HOLD

- stisknutím tohoto tlačítka bude na displeji zobrazena a držena naměřená hodnota
- při opětovném stisknutí tohoto tlačítka se přístroj přepne do módu měření a bude zobrazena aktuální teplota

MODE

- při prvním stisknutí tohoto tlačítka bude na displeji zobrazena maximální teplota
- dalším stisknutím bude zobrazena minimální teplota
- dalším stisknutím bude zobrazena aktuální teplota
- k vymazání MAX nebo MIN hodnoty stiskněte toto tlačítko alespoň na 3s v příslušném módu (MAX nebo MIN mód), na displeji se zobrazí „--“. Aby jste dospěli do normálního módu stiskněte ještě jednou toto tlačítko.

„Žárovka“

- stisknutím tohoto tlačítka bude displej osvětlen na 5s

Technická data

Rozsah měření:	od -40°C do 200°C
Rozlišení:	0,1°C
Přesnost:	±0,5°C (od 0°C do 100°C), jinak ±2°C
Baterie:	2 x 1,5V AA

Baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!!